


RS 70 프로파일은 조립 레일을 위한 플러그형 모듈방식 시스템으로, 필요한 길이로 유연하게 확장할 수 있습니다. 다양한 길이로 구성된 중간 섹션들로 구성되어 있습니다. 스냅인 뜻을 포함하거나 포함하지 않은 옵션과 통합 마킹 옵션이 있는 엔드 플레이트를 선택할 수 있습니다. PCB는 측면에서 인서트되며, 영구적으로 통합된 래칭 피트는 안정적인 고정을 가능하게 합니다.

일반 주문 데이터

버전	중간 피스, RS 70 주황색, 중간 부품, 너비: 48.7 mm
주문 번호	0120060000
유형	ZW 45 RS OR
GTIN (EAN)	4008190114404
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	20.6 mm	깊이 (인치)	0.811 inch
높이	70 mm	높이 (인치)	2.7559 inch
너비	48.7 mm	폭 (인치)	1.9173 inch
순중량	11.2 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재료 데이터

UL 94 가연성 등급	V-2	절연재	PA 66
표면 마감	미처리	기본 재질	PA 66
CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수)	600 ≤ CTI		

일반 데이터

컬러 코드	주황색	보호 등급	IP00
컬러 차트(유사)	RAL 2000	캡슐화 옵션	아니요

중요 참고 사항

제품 정보	높이: TS 32 = 33.5mm, TS 35x7.5 = 29mm PCB의 치수: PCB 두께: 1.6 (±0.2) mm PCB 길이: 67.8 (-0.2) mm 중간 조각 너비 = PCB 폭 빼기 2 x 9mm (클립인 풋) 예: PCB 너비 = 68mm, 중간 조각 폭 = 50 mm, 중간 조각 2x ZW 25RS 또는 ZW 45 RS + ZW 5 RS
-------	--

분류

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-04
ECLASS 15.0	27-19-06-04		