
데이터 시트

RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RS 70 프로파일은 조립 레일을 위한 플러그형 모듈방식 시스템으로, 필요한 길이로 유연하게 확장할 수 있습니다. 다양한 길이로 구성된 중간 섹션들로 구성되어 있습니다. 스냅인 풋을 포함하거나 포함하지 않은 옵션과 통합 마킹 옵션이 있는 엔드 플레이트를 선택할 수 있습니다. PCB는 측면에서 인서트되며, 영구적으로 통합된 래칭 피트는 안정적인 고정을 가능하게 합니다.

일반 주문 데이터

버전	클립인 풋, RS 70 주황색, 엔드 플레이트 DIN 레일 마운팅 오른쪽, 너비: 13.7 mm
주문 번호	0126260000
유형	RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665
GTIN (EAN)	4008190178772
수량	20 items

데이터 시트

RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수

치수 및 중량

깊이	28.55 mm	깊이 (인치)	1.124 inch
높이	70 mm	높이 (인치)	2.7559 inch
가장 낮은 버전의 높이	32 mm	너비	13.7 mm
폭 (인치)	0.5394 inch	순중량	5.55 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재료 데이터

UL 94 가연성 등급	V-2	절연재	PA 66
표면 마감	미처리	기본 재질	PA 66
CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수)	600 ≤ CTI		

일반 데이터

컬러 코드	주황색	보호 등급	IP00
컬러 차트(유사)	RAL 2000	캡슐화 옵션	아니요

분류

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

