

BFSC M3X22 PA/RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 장착 스크류 (단자대), 3.00 mm, 폴리아미드 66, 길이: 4.8 mm, 너비: 4.8 mm, 높이: 22 mm |
| 주문 번호 | 0128900000 |
| 유형 | BFSC M3X22 PA/RT |
| GTIN (EAN) | 4008 190084 158 |
| 수량 | 100 items |
| 배송 상태 | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다. |
| 마지막 주문 날짜 | 2026-06-30T00:00:00+02:00 |

BFSC M3X22 PA/RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이 | 4.8 mm | 깊이 (인치) | 0.189 inch |
| 높이 | 22 mm | 높이 (인치) | 0.8661 inch |
| 너비 | 4.8 mm | 폭 (인치) | 0.189 inch |
| 순중량 | 0.17 g | | |

온도

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------|
| 주변 온도 | -5 °C...40 °C | 연속 작동 온도, 최소 | -50 °C |
| 연속 작동 온도, 최대 | 100 °C | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

시스템 사양

| | |
|----|---------|
| 버전 | 점프바 링크용 |
|----|---------|

일반

| | | | |
|-------|-------|--------------|--------|
| 설치 권고 | 직접 장착 | 작동 온도 범위, 최대 | 100 °C |
|-------|-------|--------------|--------|

자재 데이터

| | | | |
|--------------|----------|-------|-----|
| 기본 재질 | 폴리아미드 66 | 컬러 코드 | 빨간색 |
| UL 94 가연성 등급 | V-2 | | |

추가 기술 데이터

| | | | |
|-----------|-----|-------|-------|
| 장착물 유형 | 스크류 | 설치 권고 | 직접 장착 |
| 폭발 테스트 버전 | 아니요 | 장착 유형 | 스크류 |

크기

| | |
|----------------|---------|
| 나사선 메트릭 크기, 외부 | 3.00 mm |
|----------------|---------|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |