STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지







테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

	·		
버전	SAK 시리즈, 소켓		
주문 번호	<u>0135200000</u>		
유형	STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10		
GTIN (EAN)	4008190172862		
수량	50 items		

Weidmüller **₹**

STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS				
치수 및 중량				
시구 夫 88				
·····································	2.12 g			
 온도				
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C	
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재			
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea			
 시스템 사양				
	,			
버전	단자대용			
일반				
설치 권고	직접 장착	표면 마감	용융아연도금	
자재 데이터	,			
기본 재질	구리 - 아연	표면 마감	용융아연도금	
<u>기는 세월</u> 컬러 코드	<u> </u>	표단 이 뮤	8 에 근 ㅗ ㅁ	
 추가 기술 데이터				
			<u> </u>	
장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착	
폭발 테스트 버전	아니요			
크기				
		=======================================		
O.D.	6 mm	플러그인 깊이	12 mm	
분류				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-32	
ECLASS 15.0 ECLASS 15.0	27-25-03-90	LCLASS 14.0	27-20-03-30	
LCLA35 10.0	۷ / - ۷۵-۵۵-۵0			

카탈로그 상태 / 도면 2