



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	특 와셔, 구리
주문 번호	0136400000
유형	SS M4 D 128-A 4
GTIN (EAN)	4008190118143
수량	100 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

벽 두께, 최대	1.3 mm	순중량	0.22 g
----------	--------	-----	--------

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	---------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	퓨즈 카트리지
----	---------

일반

설치 권고	직접 장착	표면 마감	미처리
-------	-------	-------	-----

자재 데이터

기본 재질	구리	표면 마감	미처리
컬러 코드	회색		

추가 기술 데이터

설치 권고	직접 장착	장착 유형	장착 레일
-------	-------	-------	-------

분류

ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ETIM 10.0	EC002345	ECLASS 14.0	23-09-03-09
ECLASS 15.0	23-09-03-09		