



분리 레버가 통합된 단자대와 달리, 당사의 분리 플러그는 단자대 및 각 응용 분야에서 완전히 분리하거나 제거할 수 있으며, 표준 분리기에 대한 유연한 대체 솔루션을 제공합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 회색, 99 A, 극 수: 3, 피치 (mm)(P): 6.00, 절연: 아니요, 너비: 17.2 mm
주문 번호	<a href="#">0156000000</a>
유형	QL 3 SAK2.5
GTIN (EAN)	4008 190027360
수량	100 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	0.6 mm	깊이 (인치)	0.0236 inch
높이	6 mm	높이 (인치)	0.2362 inch
너비	17.2 mm	폭 (인치)	0.6772 inch
순중량	0.38 g		

온도

보관 온도 -25 °C...55 °C 주변 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전류 99 A

시스템 사양

버전 점프바 링크용

일반

극 수 3 설치 권고 직접 장착

자재 데이터

기본 재질 구리 컬러 코드 회색

추가 기술 데이터

장착물 유형 스크류 설치 권고 직접 장착  
 폭발 테스트 버전 아니요

크기

피치(mm)(P) 6.00 mm

분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

### 액세서리

#### 점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 점접 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크류형 점프바 시스템을 제공합니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	VH 8/4.9/3.3	버전	
주문 번호	<a href="#">0266700000</a>	결선 슬리브 (단자대), 스크류, 너비: 4.9 mm, 높이: 4.9 mm, 깊이: 8 mm, 극 수: 1, 구리	
GTIN (EAN)	4008190152031		
수량	100 ST		

#### 장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보안을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	KISC M3X15/6 SAK2.5	버전	
주문 번호	<a href="#">0359000000</a>	클램프 요크, 고정 스크류, 스틸	
GTIN (EAN)	4008190061548		
수량	100 ST		