

TSTW 6/M6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지







일반 주문 데이터

| 버전 | 마운팅 레일용 장착 풋, 은색, 스틸, M 6, 너비: 18 | |
|------------|-----------------------------------|--|
| | mm | |
| 주문 번호 | 0164000000 | |
| 유형 | TSTW 6/M6 | |
| GTIN (EAN) | 4008190095345 | |
| 수량 | 10 items | |



TSTW 6/M6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

| 승인 | | | | |
|-------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| | | | | |
| ROHS | <u></u> 준수 | | | |
| 치수 및 중량 | | | | |
| | | | | |
| 깊이 | 48 mm | 깊이 (인치) | 1.8898 inch | |
| 높이 | 72 mm | 높이 (인치) | 2.8346 inch | |
| 너비 | 18 mm | 폭 (인치) | 0.7087 inch | |
| 순중량 | 37.1 g | | | |
| 온도 | | | | |
| | | | | |
| 주변 온도 | -5 °C40 °C | | | |
| 환경 제품 규정 준수 | | | | |
| | | | | |
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 | | | |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 | | | |
| 장착 레일 | | | | |
| | 004657 | F =11 | | |
| 표면 마감 | 용융아연도금 | 두께 | 2.10 mm | |
| 기본 재질 | 스틸 | | | |
| 분류 | | | | |
| | · | | | |
| ETIM 6.0 | EC002625 | ETIM 7.0 | EC002625 | |
| ETIM 8.0 | EC002625 | ETIM 9.0 | EC002625 | |
| ETIM 10.0 | EC002625 | ECLASS 9.0 | 27-18-28-07 | |
| ECLASS 9.1 | 23-15-90-90 | ECLASS 10.0 | 27-18-28-07 | |
| ECLASS 11.0 | 27-18-28-07 | ECLASS 12.0 | 27-18-28-07 | |
| ECLASS 13.0 | 27-18-28-07 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-07 | |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-07 | | | |

카탈로그 상태 / 도면 2