

TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지

알루미늄은 구리 다음으로 전기 전도도가 뛰어납니다. 한 가지 장점은 무게가 가볍다는 것이며, 그 밖에 탁월한 부식 방지 기능을 갖추고 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	단자대 레일, 액세서리, 알루미늄, 미처리, 너비: 2000 mm, 높이: 33 mm, 깊이: 15 mm
주문 번호	0169300000
유형	TS 32X15 2M/AL/BK
GTIN (EAN)	4008190105167
수량	20 M

TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	15 mm	깊이 (인치)	0.5906 inch
높이	33 mm	높이 (인치)	1.2992 inch
너비	2000 mm	폭 (인치)	78.74 inch
순중량	235.5 g		

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	---------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

장착 레일

설치 권고	직접 장착						
표준 규격	DIN EN 60715						
표면 마감	미처리						
두께	1.50 mm						
기본 재질	알루미늄						
단자대 레일의 길이	<table border="1"> <tr> <td>최소</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td>공칭</td> <td>2000 mm</td> </tr> <tr> <td>최대</td> <td>2000 mm</td> </tr> </table>	최소	0 mm	공칭	2000 mm	최대	2000 mm
최소	0 mm						
공칭	2000 mm						
최대	2000 mm						
PEN 기능에 대한 최대 허용 열 전류	192.00 A						
IEC 60947-7-2에 따른 초당 단기 전류	8.4 kA						
내성							
사전 편침된 장착 레일	아니요						
슬릿 폭							
단락 강도는 E-Cu 와이어와 일치합니다.	70.00 mm ²						
구멍 공간, 중앙-중앙	0 mm						
슬릿 틈							
슬릿 길이							

분류


ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

장착 레일 지지대



일반 주문 데이터

유형	TST 2/M6	버전
주문 번호	0101700000	마운팅 레일용 장착 풋, 은색, 스틸, M 6, 너비: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190069254	
수량	10 ST	

장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형	SST 3 2M	버전
주문 번호	0152700000	액세서리, 고정 핀
GTIN (EAN)	4008190126193	
수량	2 M	

장착 레일 지지대



일반 주문 데이터

유형	TSTW 6/6	버전
주문 번호	0164000000	마운팅 레일용 장착 풋, 은색, 스틸, M 6, 너비: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190095345	
수량	10 ST	

TS 32X15 2M/AL/BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	TSTW 5/M5	버전
주문 번호	0178100000	마운팅 레일용 장착 풋, 은색, 스틸, M 5, 너비: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190059651	
수량	10 ST	

엔드 브래킷



바이드뮬러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	EWK 2	버전
주문 번호	0199360000	엔드 브래킷, 베이지색, TS 32, V-0, Wemid, 너비: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190023546	
수량	50 ST	
유형	EWK 1	버전
주문 번호	0206160000	엔드 브래킷, 베이지색, TS 32, V-0, Wemid, 너비: 9 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190080020	
수량	50 ST	

장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형	FKSC M5X8 D9/SW2.5	버전
주문 번호	0295900000	SAK 시리즈, 육각 스크류, 스크류, 극 수: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
수량	50 ST	
유형	MB M6/M4 GR	버전
주문 번호	0334900000	슬라이딩 너트, M 6
GTIN (EAN)	4008190057602	
수량	20 ST	
유형	FKSC M6X12 D9/SW3	버전
주문 번호	0353500000	SAK 시리즈, 육각 스크류, 스크류, 극 수: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
수량	50 ST	

TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리


장착 레일 지지대



일반 주문 데이터

유형	SH 2	버전
주문 번호	0494920000	버스바 지원, 중간 노란색, 130 °C, 너비: 40 mm, V-O, KrG, 스크류
GTIN (EAN)	4008190007584	
수량	10 ST	

엔드 브래킷



바이드뮬러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	EWK 1 ALT	버전
주문 번호	0495160000	엔드 브래킷, 베이지색, TS 32, V-2, 폴리아미드 66, 너비: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190160777	
수량	50 ST	

장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형	MB M3/M5 CRM	버전
주문 번호	0503500000	슬라이딩 너트, M 5
GTIN (EAN)	4008190182083	
수량	20 ST	

TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	MB M5/M3 SW	버전
주문 번호	0553400000	슬라이딩 너트, M 5
GTIN (EAN)	4008190122263	
수량	20 ST	

장착 부품



통합, 확장 및 맞춤화 - 모든 응용 분야를 완벽하게 보완
완전하게 구조화된 새로운 Klippon® TB 인클로저
시리즈용 시스템 액세서리를 사용하면 특정 작업 요구에
맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수 있습니다.

하드웨어 장착 키트

타입 라벨 훌더, 문서 훌더 및 빗물 가리개의 신속하고
간편한 설치를 위해 하드웨어 장착 키트가 제공됩니다.
라벨 고정 세트 - PSD는 플라스틱(Trafolyte) ID 또는 타입
라벨을 장착하는 데 필요합니다. 이 세트를 이용하면
ID 또는 타입 라벨을 박스 커버에 직접 장착할 수
있습니다. 라벨 고정 키트는 이러한 목적을 위해 특별히
개발되었습니다. 반드시 이 고정 키트를 사용해야 인클로저
안으로 새어들어가거나 라벨이 손상되는 것을 방지할 수
있습니다.

범용 고정 세트 - TPSD는 타입 라벨 훌더, 빗물 커버 또는
문서 훌더 등을 안전하고 신속하게 설치할 수 있도록
개발되었습니다. 이 고정 세트를 사용하면 누설의 위험을
방지하거나 최소화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	FKSC M6X8 D9/SW3	버전
주문 번호	0642600000	Klippon TB (Terminal Box), 고정 스크류, 기본 재질: 스틸
GTIN (EAN)	4008190058258	
수량	50 ST	

장착 레일 지지대



일반 주문 데이터

유형	TST 2/M5	버전
주문 번호	1286600000	마운팅 레일용 장착 끙, 은색, 스틸, M 5, 너비: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190144777	
수량	10 ST	

TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형	FKSC M4X6 D8/SW2	버전
주문 번호	1567480000	SAK 시리즈, 육각 스크류, 스크류, 극 수: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
수량	100 ST	

장착 레일 지지대



일반 주문 데이터

유형	TSTW D 4.3	버전
주문 번호	1610110000	마운팅 레일용 장착 풋, 은색, 스틸, without, 너비: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190185305	
수량	10 ST	
유형	TSTW 5/M5 ZN	버전
주문 번호	1779100000	마운팅 레일용 장착 풋, 은색, 스틸, M 5, 너비: 18 mm
GTIN (EAN)	4032248169894	
수량	10 ST	