

제품 이미지



일반 주문 데이터

| | |
|------------|--------------------------------------|
| 버전 | 마운팅 레일용 장착 풋, 은색, 스틸, M 5, 너비: 18 mm |
| 주문 번호 | 0178 100000 |
| 유형 | TSTW 5/M5 |
| GTIN (EAN) | 4008 19005965 1 |
| 수량 | 10 items |

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 48 mm | 깊이 (인치) | 1.8898 inch |
| 높이 | 72 mm | 높이 (인치) | 2.8346 inch |
| 너비 | 18 mm | 폭 (인치) | 0.7087 inch |
| 순중량 | 41.15 g | | |

온도

| | |
|-------|---------------|
| 주변 온도 | -5 °C...40 °C |
|-------|---------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

장착 레일

| | | | |
|-------|---------------|----|---------|
| 표면 마감 | 용융아연도금, 크롬 도금 | 두께 | 2.10 mm |
| 기본 재질 | 스틸 | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002625 | ETIM 9.0 | EC002625 |
| ETIM 10.0 | EC002625 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-07 | | |

액세서리

장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|--|
| 유형 | FKSC M5X8 D9/SW2.5 | 버전 | |
| 주문 번호 | 0295900000 | SAK 시리즈, 육각 스크류, 스크류, 극 수: 1 | |
| GTIN (EAN) | 4008190133337 | | |
| 수량 | 50 ST | | |