



굵기가 0.25 ~ 6,0 mm²인 전선(AWG 24 - 10)
주석 도금 구리
DIN 46228 파트 1에 따른 치수 공차
• 폴리백에 풀린 상태로 제공

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 12 mm, No
주문 번호	0186100000
유형	H2,5/12
GTIN (EAN)	4008190172954
수량	1000 items
패키징	루즈

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E499744

치수 및 중량

순중량	0.11 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	플라스틱 슬리브 미포함 와이어 종단 페룰	버전	표준
-------	---------------------------	----	----

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	2.2 mm	접점면 길이(L2)	12 mm
칼라 직경(D2)	3.4 mm	L1(mm)	12.00 mm
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 14	탈피 길이	12 mm
컨덕터 단면적	2.5 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

