


제품 이미지



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 점접 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크류형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 회색, 41 A, 극 수: 3, 피치 (mm)(P): 7.90, 절연: 아니요, 너비: 21.8 mm
주문 번호	0194400000
유형	QL 3 SAK6N
GTIN (EAN)	4008190063351
수량	50 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	1 mm	깊이 (인치)	0.0394 inch
높이	6 mm	높이 (인치)	0.2362 inch
너비	21.8 mm	폭 (인치)	0.8583 inch
순중량	0.81 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	----------------	-------	---------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전류	41 A
-------	------

시스템 사양

버전	점프바 링크용
----	---------

일반

극 수	3	설치 권고	직접 장착
-----	---	-------	-------

자재 데이터

기본 재질	구리	컬러 코드	회색
-------	----	-------	----

추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요		

크기

피치(mm)(P)	7.90 mm
-----------	---------

분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

액세서리

점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	VH 12/4.9/3.3	버전
주문 번호	0249000000	결선 슬리브 (단자대), 스크류, 너비: 4.9 mm, 높이: 4.9 mm, 깊이: 12 mm, 극 수: 1, 구리
GTIN (EAN)	4008190129507	
수량	100 ST	
유형	KISC M3X20.5/10 EK4	버전
주문 번호	0303000000	클램프 요크, 고정 스크류, 스틸
GTIN (EAN)	4008190163686	
수량	100 ST	

점프바용 절단 및 노칭 도구



- 바이드물러 Z-시리즈 점프바용
- WQV 2.5 ~ WQV 35 점프바용
- 단자대 WSI 6의 점프바 원도우용

일반 주문 데이터

유형	WAW 2	버전
주문 번호	9004510000	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190111182	
수량	1 ST	