BFSC M3X7 STV1/5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	장착 스크류 (단자대), 3.00 mm, 스틸, 깊이: 4.8 mm, 너비: 4.8 mm, 높이: 7 mm
주문 번호	<u>0199700000</u>
유형	BFSC M3X7 STV1/5
GTIN (EAN)	4008190186623
수량	200 items

BFSC M3X7 STV1/5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
	T.A.			
ROHS	<u>준수</u>			
치수 및 중량				
깊이 고	4.8 mm	깊이 (인치)	0.189 inch	
<u> </u>	7 mm	 높이 (인치)	0.2756 inch	
<u> </u>	4.8 mm	폭 (인치)	0.189 inch	
	0.5 g			
온도				
주변 온도	-5 °C40 °C			
환경 제품 규정 준수	,		,	
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
시스템 사양				
버전	점프바 링크용			
일반			<u> </u>	
설치 권고	직접 장착			
자재 데이터				
기본 재질	스틸	컬러 코드	은색	
<u> </u>		E-1 44		
구기 기술 테이니				
장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착	
폭발 테스트 버전	아니요	장착 유형	스크류	
크기				
나사선 메트릭 크기, 외부	3.00 mm			
 분류	,			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

카탈로그 상태 / 도면 2



BFSC M3X7 STV1/5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

분리 플러그



분리 레버가 통합된 단자대와 달리, 당사의 분리 플러그는 단자대 및 각 응용 분야에서 완전히 분리하거나 제거할 수 있으며, 표준 분리기에 대한 유연한 대체 솔루션을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형 SS M3 D 128-A 3 주문 번호 <u>0164400000</u>

GTIN (EAN) 4008190035914

수량 50 ST

버전

록 와셔, 구리