



분리 레버가 통합된 단자대와 달리, 당사의 분리 플러그는 단자대 및 각 응용 분야에서 완전히 분리하거나 제거할 수 있으며, 표준 분리기에 대한 유연한 대체 솔루션을 제공합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | 점프바 (단자대), 스크류, 회색, 47 A, 극 수: 2, 피치 (mm)(P): 13.90, 절연: 아니요, 너비: 22 mm |
| 주문 번호      | <a href="#">0207400000</a>                                              |
| 유형         | QL 2 SAK6N-SAK35                                                        |
| GTIN (EAN) | 4008190061296                                                           |
| 수량         | 50 items                                                                |
| 배송 상태      | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.                                             |
| 이용가능 기간    | 2026-06-30T00:00:00+02:00                                               |

기술 데이터

승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이  | 3 mm   | 깊이 (인치) | 0.1181 inch |
| 높이  | 3.5 mm | 높이 (인치) | 0.1378 inch |
| 너비  | 22 mm  | 폭 (인치)  | 0.8661 inch |
| 순중량 | 3.72 g |         |             |

온도

|       |                |       |               |
|-------|----------------|-------|---------------|
| 보관 온도 | -25 °C...55 °C | 주변 온도 | -5 °C...40 °C |
|-------|----------------|-------|---------------|

환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

등급 데이터

|       |      |
|-------|------|
| 정격 전류 | 47 A |
|-------|------|

시스템 사양

|    |     |
|----|-----|
| 버전 | 점프바 |
|----|-----|

일반

|     |   |
|-----|---|
| 극 수 | 2 |
|-----|---|

자재 데이터

|       |       |       |    |
|-------|-------|-------|----|
| 기본 재질 | Cu Zn | 컬러 코드 | 회색 |
|-------|-------|-------|----|

추가 기술 데이터

|        |     |           |     |
|--------|-----|-----------|-----|
| 장착물 유형 | 스크류 | 폭발 테스트 버전 | 아니요 |
| 장착 유형  | 스크류 |           |     |

크기

|           |          |
|-----------|----------|
| 피치(mm)(P) | 13.90 mm |
|-----------|----------|

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |