



RS 70 프로파일은 조립 레일을 위한 플러그형 모듈방식 시스템으로, 필요한 길이로 유연하게 확장할 수 있습니다. 다양한 길이로 구성된 중간 섹션들로 구성되어 있습니다. 스냅인 쪼를 포함하거나 포함하지 않은 옵션과 통합 마킹 옵션이 있는 엔드 플레이트를 선택할 수 있습니다. PCB는 측면에서 인서트되며, 영구적으로 통합된 래칭 피트는 안정적인 고정을 가능하게 합니다.

일반 주문 데이터

버전	클립인 쪼, RS 70 주황색, 중간 부품, 클립인 쪼, 너비: 13.7 mm
주문 번호	0213760000
유형	RF RS 70 MI/A6 OR
GTIN (EAN)	4008190148850
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	28.6 mm	깊이 (인치)	1.126 inch
높이	70 mm	높이 (인치)	2.7559 inch
가장 낮은 버전의 높이	32 mm	너비	13.7 mm
폭 (인치)	0.5394 inch	순중량	4.8 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재료 데이터

UL 94 가연성 등급	V-2	절연재	PA 66
표면 마감	미처리	기본 재질	PA 66
CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수)	600 ≤ CTI		

일반 데이터

컬러 코드	주황색	보호 등급	IP00
장착 레일	TS 32, TS 35	컬러 차트(유사)	RAL 2000
캡슐화 옵션	아니요		

분류

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-04
ECLASS 15.0	27-19-06-04		

