

제품 이미지



알루미늄은 구리 다음으로 전기 전도도가 뛰어납니다. 한 가지 장점은 무게가 가볍다는 것이며, 그 밖에 탁월한 부식 방지 기능을 갖추고 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	단자대 레일, 액세서리, 알루미늄, 미처리, 너비: 2000 mm, 높이: 15 mm, 깊이: 5.5 mm
주문 번호	0217900000
유형	TS 15X5/LL 2M/AL/BK
GTIN (EAN)	4008190119034
수량	2 M
배송 상태	단종
이용가능 기간	2022-03-31T00:00:00+02:00
대체용 제품	TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

TS 15X5/LL 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	5.5 mm	깊이 (인치)	0.2165 inch
높이	15 mm	높이 (인치)	0.5906 inch
너비	2000 mm	폭 (인치)	78.74 inch
순중량	50.5 g		

온도

주변 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수


RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

장착 레일

슬롯 구멍 직경(D)	4.2 mm		
설치 권고	직접 장착		
표준 규격	DIN EN 60715		
표면 마감	미처리		
두께	1.00 mm		
기본 재질	알루미늄		
단자대 레일의 길이	최소	0 mm	
	공칭	2000 mm	
	최대	2000 mm	
PEN 기능에 대한 최대 허용 열 전류	76.00 A		
일차 드릴 구멍	예		
슬릿 길이	12.00 mm		
슬릿 간극	8.00 mm		
IEC 60947-7-2에 따른 초당 단기 전류 내성	1.92 kA		
슬릿 폭	4.20 mm		
사전 편칭된 장착 레일	예		
슬릿 폭			
단락 강도는 E-Cu 와이어와 일치합니다.	16.00 mm ²		
드릴 구멍 직경	4.20 mm		
구멍 공간, 중앙-중앙	20 mm		
슬릿 틈			
슬릿 길이			

분류

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		



TS 15X5/LL 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

엔드 브래킷




바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	EW 15	버전	
주문 번호	0382860000	엔드 브래킷, 베이지색, TS 15, V-2, 폴리아미드 66, 너비: 10 mm, 100 °C	
GTIN (EAN)	4008190187804		
수량	50 ST		

액세서리




Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형	SO SH1	버전	
주문 번호	0401460000	버스바 지원, 회색, 100 °C, 너비: 24.5 mm, V-2, 폴리아미드 66, 스크류	
GTIN (EAN)	4008190188092		
수량	20 ST		

엔드 브래킷



바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	EW 15/2	버전	
주문 번호	1071900000	엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 15, HB, 플라스틱, 너비: 8 mm, 100 °C	
GTIN (EAN)	4008190462949		
수량	50 ST		

액세서리

유형	ZEW 15	버전	
주문 번호	7920340000	엔드 브래킷, 베이지색, TS 15, V-2, 플라스틱, 너비: 5 mm, 120 °C	
GTIN (EAN)	4032248238910		
수량	20 ST		