


## TW SAKB/C/T



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





전류 및 전압 변압기 배선 스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당사의 개펴 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고 정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를 생성할 수 있도록 지원합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	파티션 플레이트 (단자대), 베이지색, 높이: 75 mm, 너비: 3 mm, V-2, KrG
주문 번호	0242920000
유형	TW SAKB/C/T
GTIN (EAN)	4008190069933
수량	20 items

## TW SAKB/C/T



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

승인				
Poulo	<b>T</b> A			
ROHS	준수			
치수 및 중량				
깊이	42.5 mm	깊이 (인치)	1.6732 inch	
높이	75 mm	높이 (인치)	2.9527 inch	
너비	3 mm	폭 (인치)	0.1181 inch	
순중량	11.35 g			
온도				
보관 온도	-25 °C55 °C	-5 °C40 °C		
<u> </u>	-50 °C	<u>주변 온도</u> 연속 작동 온도, 최대	100 °C	
환경 제품 규정 준수		2 1 10 2-7-1 11	, , , , ,	
D-LIC 조스 사례	즈스 에이 미조피			
RoHS 준수 상태 REACH SVHC	준수, 예외 미존재 0.1 welk 이상이 SVHC 언음			
NEACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
시스템 사양				
버전	중간 플레이트			
일반				
설치 권고	직접 장착			
자재 데이터	18.5 1			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1			
기본 재질	KrG	컬러 코드	베이지색	
UL 94 가연성 등급	V-2			
추가 기술 데이터				
스냅온	아니요	설치 권고	직접 장착	
 분류				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01	
ECLASS 15.0	27-25-03-01			

카탈로그 상태 / 도면 2