

## D 2 MK5/2 PA/NA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 제품 이미지



터치 보호를 위한 바이드뮬러의 시스템은 캐비닛의 안전성을 향상시킵니다. 작동 또는 고장으로 인해 충전부와 우발적으로 접촉하여 발생하는 감전으로부터 보호합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	단자대 커버, 흰색, PA 66, 높이: 4000 mm, 너비: 18 mm, 깊이: 7.7 mm, V-2
주문 번호	<a href="#">0244060000</a>
유형	D 2 MK5/2 PA/NA
GTIN (EAN)	4008190071844
수량	50 items

## D 2 MK5/2 PA/NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	7.7 mm	깊이 (인치)	0.3031 inch
높이	4000 mm	높이 (인치)	157.48 inch
너비	18 mm	폭 (인치)	0.7087 inch
순중량	1.72 g		

## 온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 등급 데이터

오염 심각도	3
--------	---

## 시스템 사양

버전	장착 레일용	장착 레일	장착 플레이트
----	--------	-------	---------

## 일반

설치 권고	직접 장착	장착 레일	장착 플레이트
-------	-------	-------	---------

## 자재 데이터

기본 재질	PA 66	컬러 코드	흰색
UL 94 가연성 등급	V-2		

## 추가 기술 데이터

설치 권고	직접 장착
-------	-------

## 크기

고정 크기	12 mm
-------	-------

## 클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 수	4	블레이드 크기	0.6 x 3.5 mm
------	---	---------	--------------

## 클램프용 전선(추가 결선)

결선 유형, 추가 결선	스크류 결선
--------------	--------

**D 2 MK5/2 PA/NA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****분류**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		