



분리 레버가 통합된 단자대와 달리, 당사의 분리 플러그는 단자대 및 각 응용 분야에서 완전히 분리하거나 제거할 수 있으며, 표준 분리기에 대한 유연한 대체 솔루션을 제공합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 회색, 309 A, 극 수: 2, 피치 (mm)(P): 46.00, 절연: 아니요, 너비: 78 mm
주문 번호	<a href="#">0247000000</a>
유형	QL 2 SAKG46
GTIN (EAN)	4008190160210
수량	5 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	6 mm	깊이 (인치)	0.2362 inch
높이	13 mm	높이 (인치)	0.5118 inch
너비	78 mm	폭 (인치)	3.0709 inch
순중량	111.6 g		

온도

보관 온도: -25 °C...55 °C      주변 온도: -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24

등급 데이터

정격 전류: 309 A

시스템 사양

버전: 점프바

일반

극 수: 2      설치 권고: 직접 장착

자재 데이터

기본 재질: CuSn      컬러 코드: 회색

추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니오	장착 유형	스크류

크기

피치(mm)(P): 46.00 mm

분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		