

### 제품 이미지



테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

버전	플러그 (단자대), 플러그인 결선, 4 mm <sup>2</sup> , 결선 수: 1, 극 수: 4, 너비: 6.5 mm
주문 번호	<a href="#">0249600000</a>
유형	ZS 2.3/4
GTIN (EAN)	4008 190022785
수량	20 items

### 기술 데이터

#### 승인

ROHS 준수

#### 치수 및 중량

깊이	38.1 mm	깊이 (인치)	1.5 inch
높이	6.5 mm	높이 (인치)	0.2559 inch
너비	6.5 mm	폭 (인치)	0.2559 inch
순중량	2.74 g		

#### 온도

주변 온도 -5 °C...40 °C

#### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

#### 등급 데이터

정격 단면적 4 mm<sup>2</sup>

#### 시스템 사양

버전 어댑터 플러그

#### 일반

극 수	4	설치 권고	직접 장착
작동 온도 범위, 최대	100 °C		

#### 자재 데이터

기본 재질	폴리아미드 66	컬러 코드	빨간색
UL 94 가연성 등급	V-2		

#### 추가 기술 데이터

장착물 유형	플러그	설치 권고	직접 장착
장착 유형	플러그		

#### 클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 유형	플러그인 결선	결선 수	1
-------	---------	------	---

#### 분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		