

## CLI C 1-3 GE/SW 9 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



### 그림과 유사

CLI C 도체 마커는 결선되지 않은 도체에 장착됩니다. 네 가지 사이즈로 제공되며 단면적이 0.5 mm<sup>2</sup>에서 최대 70 mm<sup>2</sup>에 이르는 도체의 라벨링에 사용할 수 있습니다. 마커는 바로 사용할 수 있도록 미리 인쇄되어 있습니다. 개별 마커를 조합하여 개별 라벨링이 가능합니다.

- 피쇄형 마커, 안정적이며 비결선 케이블 장착용
- 유연한 벨로우 형태로 광범위한 사용 범위 보장
- 쉽고 빠르게 장착
- 해당 액세서리로 간편하게 라벨링
- 영구적인 고품질 라벨링
- 최적의 가독성을 위한 고대비

### 일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색 |
| 주문 번호      | <a href="#">0252611529</a>                           |
| 유형         | CLI C 1-3 GE/SW 9 MP                                 |
| GTIN (EAN) | 4008190124267  |
| 수량         | 200 items  |

CLI C 1-3 GE/SW 9 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이  | 5 mm   | 깊이 (인치) | 0.1968 inch |
| 높이  | 3 mm   | 높이 (인치) | 0.1181 inch |
| 너비  | 4.2 mm | 폭 (인치)  | 0.1654 inch |
| 순중량 | 0.05 g |         |             |

온도

작동 온도 범위 -30...80 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

|                 |  |         |
|-----------------|--|---------|
| 저항 코드에 따른 자재 컬러 | 4  |         |
| 인쇄 방향           | 수평   |         |
| 인쇄 유형           | 표준   |         |
| 인쇄 방법           | 핫 엠보싱  |         |
| 버전              | MultiPack                                      |         |
| 너비              | 4.2 mm   |         |
| UL 94 가연성 등급    | V-0  |         |
| 작동 온도 범위, 최대    | 80 °C  |         |
| 작동 온도 범위, 최소    | -30 °C   |         |
| 컬러 코드           | 노란색  |         |
| 할로겐             | 예  |         |
| 절연재 단면적, 최대     | 5  |         |
| 기본 재질           | PVC, 소프트, 카드뮴 미포함                              |         |
| 인쇄 색상           | 검정   |         |
| 인쇄 문자           | 번호   |         |
| 패키지 단위당 조합 개수   | 공급 형태  | 컴포넌트 부품 |
| 권장 산업           | 프로세스, 기계                                       |         |
| 컴비네이션당 마커 개수    | 1 Component part = Conductor and cable markers |         |
| 작동 온도 범위        | -30...80 °C                                    |         |
| 임프린트            | 9  |         |

컨덕터 및 케이블 마커

|              |                         |              |                   |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| 할로겐          | 예                       | 전선 굵기, 최대    | 4 mm <sup>2</sup> |
| 전선 굵기, 최소    | 1.5 mm <sup>2</sup>     | 컨덕터 O.D., 최대 | 5 mm              |
| 컨덕터 O.D., 최소 | 2.5 mm                  | 컨덕터 O.D.     | 2.5 - 5 mm        |
| 결선된 와이어의 단면적 | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |              |                   |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

도면



그림과 유사

CLI C 1-3 GE/SW 9 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW Y          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901697</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190140359              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW P          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901668</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190079833              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW Q          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901670</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190081102              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |

0 - 9



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW 4          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901515</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190090722              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |

## CLI C 1-3 GE/SW 9 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                 |  |
|------------|----------------------------|-----------------|--|
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW T          | 버전              |  |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901678</a> | CableLine, 장착 축 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190014698              |                 |  |
| 수량         | 10 ST                      |                 |  |

#### 0 - 9



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                 |  |
|------------|----------------------------|-----------------|--|
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW 6          | 버전              |  |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901521</a> | CableLine, 장착 축 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190116446              |                 |  |
| 수량         | 10 ST                      |                 |  |

#### A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                 |  |
|------------|----------------------------|-----------------|--|
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW K          | 버전              |  |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901658</a> | CableLine, 장착 축 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190036614              |                 |  |
| 수량         | 10 ST                      |                 |  |

## CLI C 1-3 GE/SW 9 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 특수 문자



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW -          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901740</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4032248106691              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |

### A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW L          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901660</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190082628              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW F          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901648</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190147716              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW A          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901638</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190184278              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |

## CLI C 1-3 GE/SW 9 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 0 - 9



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                 |  |
|------------|----------------------------|-----------------|--|
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW 7          | 버전              |  |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901524</a> | CableLine, 장착 축 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190003470              |                 |  |
| 수량         | 10 ST                      |                 |  |
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW 2          | 버전              |  |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901509</a> | CableLine, 장착 축 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190044916              |                 |  |
| 수량         | 10 ST                      |                 |  |

#### A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                 |  |
|------------|----------------------------|-----------------|--|
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW O          | 버전              |  |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901666</a> | CableLine, 장착 축 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190099855              |                 |  |
| 수량         | 10 ST                      |                 |  |

#### 0 - 9



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

CLI C 1-3 GE/SW 9 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW O          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901503</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190081218              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW J          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901656</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190124427              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW S          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901675</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190055004              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |

0 - 9



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW 5          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901518</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190064945              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW 1          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901506</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190036072              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |

CLI C 1-3 GE/SW 9 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW M          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901662</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190119195              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW E          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901646</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190039738              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW G          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901650</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190011390              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW H          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901652</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190170288              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |

0 - 9

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.



일반 주문 데이터

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW 8          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901527</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190135003              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |

CLI C 1-3 GE/SW 9 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

특수 문자



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW /          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901743</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190137434              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |

0 - 9



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW 3          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901512</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190168728              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW 9          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901530</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190112967              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

## CLI C 1-3 GE/SW 9 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW N          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901664</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190163884              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW R          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901672</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190149277              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW C          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901642</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190184681              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW B          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901640</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190057442              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW D          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901644</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190012601              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |

#### 기타



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형         | CLI R 1-3 BL/WS -          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901741</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190119959              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |

#### 마커 설치작업용 막대(mandrel) 싱글



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

## CLI C 1-3 GE/SW 9 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형         | CLI R 1 F. CLI C 1-3       | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0532100000</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190092191              |                 |
| 수량         | 20 ST                      |                 |

### A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW I          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901654</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190029647              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |

### 특수 문자



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW +          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901738</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4032248307340              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW ET         | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901745</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190163983              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |

CLI C 1-3 GE/SW 9 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW U          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901680</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190007133              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW V          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901682</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190106751              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |

기타



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형         | CLI R 1-3 RT/WS +          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901739</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190013691              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

## CLI C 1-3 GE/SW 9 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW X          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901693</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190115142              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |

#### 특수 문자



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW .          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901749</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190043339              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |

#### A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW W          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901684</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190060046              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |
| 유형         | CLI R 1-3 GE/SW Z          | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">0572901699</a> | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190142681              |                 |
| 수량         | 10 ST                      |                 |