

CLI C 1-6 GE/SW 62 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

**그림과 유사**

CLI C 도체 마커는 결선되지 않은 도체에 장착됩니다. 네 가지 사이즈로 제공되며 단면적이 0.5 mm^2 에서 최대 70 mm^2 에 이르는 도체의 라벨링에 사용할 수 있습니다.

마커는 바로 사용할 수 있도록 미리 인쇄되어 있습니다.

개별 마커를 조합하여 개별 라벨링이 가능합니다.

- 폐 쇄형 마커, 안정적이며 비결선 케이블 장착용
- 유연한 벨로우 형태로 광범위한 사용 범위 보장
- 쉽고 빠르게 장착
- 해당 액세서리로 간편하게 라벨링
- 영구적인 고품질 라벨링
- 최적의 가독성을 위한 고대비

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색 |
| 주문 번호 | 0252711583 |
| 유형 | CLI C 1-6 GE/SW 62 MP |
| GTIN (EAN) | 4008190182540 |
| 수량 | 100 items |
| 배송 상태 | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다. |
| 이용가능 기간 | 2025-08-31T00:00:00+02:00 |

CLI C 1-6 GE/SW 62 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

| | |
|------|----|
| RoHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이 | 5 mm | 깊이 (인치) | 0.1968 inch |
| 높이 | 6 mm | 높이 (인치) | 0.2362 inch |
| 너비 | 4.2 mm | 폭 (인치) | 0.1654 inch |
| 순중량 | 0.09 g | | |

온도

| | |
|----------|-------------|
| 작동 온도 범위 | -30...80 °C |
|----------|-------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 데이터

| | | |
|-----------------|--|---------|
| 저항 코드에 따른 자재 컬러 | 4 | |
| 인쇄 방향 | 수평 | |
| 인쇄 유형 | 표준 | |
| 인쇄 방법 | 핫 엠보싱 | |
| 버전 | MultiPack | |
| 너비 | 4.2 mm | |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | |
| 작동 온도 범위, 최대 | 80 °C | |
| 작동 온도 범위, 최소 | -30 °C | |
| 컬러 코드 | 노란색 | |
| 할로겐 | 예 | |
| 절연재 단면적, 최대 | 5 | |
| 기본 재질 | PVC, 소프트, 카드뮴 미포함 | |
| 인쇄 색상 | 검정 | |
| 인쇄 문자 | 번호 | |
| 패키지 단위당 조합 개수 | 공급 형태 | 콤파넌트 부품 |
| 권장 산업 | 프로세스, 기계 | |
| 콤비네이션당 마커 개수 | 1 Component part = Conductor and cable markers | |
| 작동 온도 범위 | -30...80 °C | |
| 임프린트 | 62 | |

컨덕터 및 케이블 마커

| | | | |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| 할로겐 | 예 | 전선 굽기, 최대 | 4 mm ² |
| 전선 굽기, 최소 | 1.5 mm ² | 컨덕터 O.D., 최대 | 5 mm |
| 컨덕터 O.D., 최소 | 2.5 mm | 컨덕터 O.D. | 2.5 - 5 mm |
| 결선된 와이어의 단면적 | 1.5 - 4 mm ² | | |

분류

| | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |

CLI C 1-6 GE/SW 62 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

CLI C 1-6 GE/SW 62 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



그림과 유사

CLI C 1-6 GE/SW 62 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**A - Z**

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW Y | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901697 | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190140359 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW P | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901668 | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190079833 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW Q | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901670 | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190081102 | |
| 수량 | 10 ST | |

0 - 9

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

**일반 주문 데이터**

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW 4 | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901515 | CableLine, 장착 축 |
| GTIN (EAN) | 4008190090722 | |
| 수량 | 10 ST | |

CLI C 1-6 GE/SW 62 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리
www.weidmueller.com
A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW T | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901678 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190014698 | |
| 수량 | 10 ST | |

0 - 9

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

**일반 주문 데이터**

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW 6 | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901521 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190116446 | |
| 수량 | 10 ST | |

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW K | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901658 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190036614 | |
| 수량 | 10 ST | |

CLI C 1-6 GE/SW 62 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**특수 문자**

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW - | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901740 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4032248106691 | |
| 수량 | 10 ST | |

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW L | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901660 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190082628 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW F | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901648 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190147716 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW A | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901638 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190184278 | |
| 수량 | 10 ST | |

CLI C 1-6 GE/SW 62 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**0 - 9**

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW 7 | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901524 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190003470 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW 2 | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901509 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190044916 | |
| 수량 | 10 ST | |

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW O | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901666 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190099855 | |
| 수량 | 10 ST | |

0 - 9

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

CLI C 1-6 GE/SW 62 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**일반 주문 데이터**

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW 0 | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901503 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190081218 | |
| 수량 | 10 ST | |

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW J | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901656 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190124427 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW S | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901675 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190055004 | |
| 수량 | 10 ST | |

0 - 9

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

**일반 주문 데이터**

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW 5 | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901518 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190064945 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW 1 | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901506 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190036072 | |
| 수량 | 10 ST | |

CLI C 1-6 GE/SW 62 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**A - Z**

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW M | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901662 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190119195 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW E | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901646 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190039738 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW G | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901650 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190011390 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW H | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901652 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190170288 | |
| 수량 | 10 ST | |

0 - 9

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

**일반 주문 데이터**

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW 8 | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901527 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190135003 | |
| 수량 | 10 ST | |

CLI C 1-6 GE/SW 62 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**특수 문자**

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW / | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901743 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190137434 | |
| 수량 | 10 ST | |

0 - 9

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW 3 | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901512 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190168728 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW 9 | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901530 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190112967 | |
| 수량 | 10 ST | |

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

CLI C 1-6 GE/SW 62 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW N | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901664 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190163884 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW R | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901672 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190149277 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW C | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901642 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190184681 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW B | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901640 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190057442 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW D | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901644 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190012601 | |
| 수량 | 10 ST | |

기타




CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1-3 BL/WS - | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901741 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190119959 | |
| 수량 | 10 ST | |

마커 설치작업용 막대(mandrel) 싱글



CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

CLI C 1-6 GE/SW 62 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**일반 주문 데이터**

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1 F. CLI C 1-3 | 버전 |
| 주문 번호 | 0532100000 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190092191 | |
| 수량 | 20 ST | |

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW I | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901654 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190029647 | |
| 수량 | 10 ST | |

특수 문자

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

**일반 주문 데이터**

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW + | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901738 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4032248307340 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW ET | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901745 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190163983 | |
| 수량 | 10 ST | |

CLI C 1-6 GE/SW 62 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW U | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901680 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190007133 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW V | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901682 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190106751 | |
| 수량 | 10 ST | |

기타

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1-3 RT/WS + | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901739 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190013691 | |
| 수량 | 10 ST | |

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

CLI C 1-6 GE/SW 62 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**일반 주문 데이터**

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW X | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901693 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190115142 | |
| 수량 | 10 ST | |

특수 문자

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW . | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901749 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190043339 | |
| 수량 | 10 ST | |

A - Z

CableLine의 전선 및 케이블 마커 제품군은 사용자에게 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공해 드리고 있습니다. 그 용도는 좁은 전선부터 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW W | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901684 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190060046 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CLI R 1-3 GE/SW Z | 버전 |
| 주문 번호 | 0572901699 | CableLine, 장착 측 |
| GTIN (EAN) | 4008190142681 | |
| 수량 | 10 ST | |