

제품 이미지



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	장착 스크류 (단자대), 4.00 mm, 스틸, 깊이: 7 mm, 너비: 7 mm, 높이: 30 mm
주문 번호	<a href="#">0267100000</a>
유형	BFSC M4X30
GTIN (EAN)	4008190187897
수량	50 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	7 mm	깊이 (인치)	0.2756 inch
높이	30 mm	높이 (인치)	1.1811 inch
너비	7 mm	폭 (인치)	0.2756 inch
순중량	2.86 g		

온도

주변 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전 점프바 링크용

일반

설치 권고 직접 장착

자재 데이터

기본 재질 스틸 컬러 코드 은색

추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니오	장착 유형	스크류

크기

나사선 메트릭 크기, 외부 4.00 mm

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

## 액세서리

### 장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보관을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	SS M4 D 128-A 4	버전	
주문 번호	<a href="#">0136400000</a>	특	와셔, 구리
GTIN (EAN)	4008190118143		
수량	100 ST		