



플래시 기호가 있는 경고 커버는 사람과 기계에 더 높은 안전을 제공합니다. 응용 분야 내에서 외부 전압을 표시해야 하는 경우에 사용됩니다.

일반 주문 데이터

버전	단자대 커버, 노란색, PVC, 높이: 36 mm, 너비: 48 mm, 깊이: 1 mm, V-2
주문 번호	0273400000
유형	AD 3 SAK35
GTIN (EAN)	4008190106027
수량	50 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2026-06-30T00:00:00+02:00

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	1 mm	깊이 (인치)	0.0394 inch
높이	36 mm	높이 (인치)	1.4173 inch
너비	48 mm	폭 (인치)	1.8898 inch
순중량	2.18 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	끝 및 중간 플레이트
----	-------------

일반

설치 권고	직접 장착
-------	-------

자재 데이터

기본 재질	PVC	컬러 코드	노란색
UL 94 가연성 등급	V-2		

추가 기술 데이터

스냅온	아니요	설치 권고	직접 장착
-----	-----	-------	-------

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

액세서리

장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형	BFSC M4X32 PA/NA	버전
주문 번호	0129100000	장착 스크류 (단자대), 4.00 mm, 폴리아미드 66, 길이: 7 mm, 너비: 7 mm, 높이: 32 mm
GTIN (EAN)	4008190020842	
수량	100 ST	