

BSK M3X30 NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	버스바 (단자대), 빨간색, 높이: 30 mm, 깊이: 3 mm, 폴리아미드 66
주문 번호	0277800000
유형	BSK M3X30 NA
GTIN (EAN)	4008190515041
수량	50 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2025-12-31T00:00:00+01:00

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	3 mm	깊이 (인치)	0.1181 inch
높이	30 mm	높이 (인치)	1.1811 inch
직경	3 mm	순중량	0.23 g

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
연속 작동 온도, 최대	100 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	스크류
----	-----

일반

작동 온도 범위, 최대	100 °C	표면 마감	전자 연마
--------------	--------	-------	-------

자재 데이터

기본 재질	폴리아미드 66	표면 마감	전자 연마
컬러 코드	빨간색	UL 94 가연성 등급	V-2

크기

직경	3 mm
----	------

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		