## **DKSUE NSCH/ESCH**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	조임 요소 (단자대), 은색, 높이: 12.5 mm, 너비: 10 mm, 스틸, 180 ℃	
주문 번호	0280100000	
유형	DKSUE NSCH/ESCH	
GTIN (EAN)	4008190036348	
수량	100 items	

## **DKSUE NSCH/ESCH**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

승인				
ROHS	조수 조수			
치수 및 중량				
깊이	7.7 mm	깊이 (인치)	0.3031 inch	
높이	12.5 mm	높이 (인치)	0.4921 inch	
너비	10 mm	폭 (인치)	0.3937 inch	
순중량	1.31 g			
온도				
주변 온도	-5 °C40 °C	연속 작동 온도, 최소	-60 °C	
<u> </u>	180 °C	-00 C		
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
시스템 사양				
버전	기타			
자재 데이터				
기본 재질	스틸	컬러 코드	은색	
기는 제월	끄달	월디 꼬드	<u> </u>	
추가 기술 데이터				
장착물 유형	스크류	폭발 테스트 버전	아니요	
크기				
피치(mm)(P)	13.50 mm			
분류				
			1	
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

카탈로그 상태 / 도면 2