

DKSUE NSCH/ESCH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	조임 요소 (단자대), 은색, 높이: 12.5 mm, 너비: 10 mm, 스틸, 180 °C
주문 번호	0280100000
유형	DKSUE NSCH/ESCH
GTIN (EAN)	4008190036348
수량	100 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	7.7 mm	깊이 (인치)	0.3031 inch
높이	12.5 mm	높이 (인치)	0.4921 inch
너비	10 mm	폭 (인치)	0.3937 inch
순중량	1.31 g		

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C	연속 작동 온도, 최소	-60 °C
연속 작동 온도, 최대	180 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	기타
----	----

자재 데이터

기본 재질	스틸	컬러 코드	은색
-------	----	-------	----

추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	폭발 테스트 버전	아니요
--------	-----	-----------	-----

크기

피치(mm)(P)	13.50 mm
-----------	----------

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		