


**NSCH 1M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**제품 이미지**

다양한 재질의 버스바와 관련 액세서리를 사용하여, 아주  
작은 설치 공간에서 케이블을 연결할 수 있습니다. 응용  
분야에 따라 전위를 수집, 분배 또는 소멸시킬 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

버전	버스바 (단자대), 내츄럴, 높이: 15 mm, 깊이: 2 mm, 구리
주문 번호	<a href="#">0280200000</a>
유형	NSCH 1M
GTIN (EAN)	4008190012953
수량	10 M

## NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

깊이	2 mm	깊이 (인치)	0.0787 inch
높이	15 mm	높이 (인치)	0.5906 inch
너비	1000 mm	폭 (인치)	39.37 inch
순중량	198.26 g		

## 온도

주변 온도 -5 °C...40 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 등급 데이터

정격 전류 24 A

## 일반

설치 권고	직접 장착	표면 마감	미처리
-------	-------	-------	-----

## 자재 데이터

기본 재질	구리	표면 마감	미처리
컬러 코드	내츄럴		

## 정격 데이터 IECEx/ATEX

인증 번호(IECEx) IECExULD13.0005U 와이어 단면적 최대(IECEx) 2.5 mm<sup>2</sup>

## 추가 기술 데이터

설치 권고 직접 장착

## 크기

TS 35 오프셋 39 mm

## 클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 유형 스크류 결선

## 분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92

**NSCH 1M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**기술 데이터**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

ECLASS 15.0

27-14-11-92

## NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	BFSC M5X8 SCHLITZ	버전
주문 번호	<a href="#">0296700000</a>	장착 스크류 (단자대), 5.00 mm, 스틸, 깊이: 8.5 mm, 너비: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190881764	높이: 8.5 mm
수량	100 ST	
유형	DKSUE NSCH/ESCH	버전
주문 번호	<a href="#">0280100000</a>	조임 요소 (단자대), 은색, 높이: 12.5 mm, 너비: 10 mm, 스틸, 180 °C
GTIN (EAN)	4008190036348	
수량	100 ST	

## 액세서리



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	SH 1	버전
주문 번호	<a href="#">0299860000</a>	버스바 지원, 베이지색, 100 °C, 너비: 26 mm, V-2, 폴리아미드 66,
GTIN (EAN)	4008190135133	스크류
수량	20 ST	