

ESCH 1 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



다양한 재질의 버스바와 관련 액세서리를 사용하여, 아주
작은 설치 공간에서 케이블을 연결할 수 있습니다. 응용
분야에 따라 전위를 수집, 분배 또는 소멸시킬 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	버스바 (단자대), 은색, 높이: 12 mm, 깊이: 2 mm, 스틸
주문 번호	0280300000
유형	ESCH 1 M
GTIN (EAN)	4008190143053
수량	10 M

ESCH 1 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	2 mm	깊이 (인치)	0.0787 inch
높이	12 mm	높이 (인치)	0.4724 inch
너비	1000 mm	폭 (인치)	39.37 inch
순중량	133.76 g		

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	---------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전류	24 A
-------	------

일반

설치 권고	직접 장착	표면 마감	용융아연도금
-------	-------	-------	--------

자재 데이터

기본 재질	스틸	표면 마감	용융아연도금
컬러 코드	은색		

추가 기술 데이터

설치 권고	직접 장착
-------	-------

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 유형	스크류 결선
-------	--------

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

ESCH 1 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형	BFSC M5X8 SCHLITZ	버전
주문 번호	0296700000	장착 스크류 (단자대), 5.00 mm, 스틸, 깊이: 8.5 mm, 너비: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190881764	높이: 8.5 mm
수량	100 ST	
유형	DKSUE NSCH/ESCH	버전
주문 번호	0280100000	조임 요소 (단자대), 은색, 높이: 12.5 mm, 너비: 10 mm, 스틸, 180 °C
GTIN (EAN)	4008190036348	
수량	100 ST	

액세서리



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형	SH 1	버전
주문 번호	0299860000	버스바 지원, 베이지색, 100 °C, 너비: 26 mm, V-2, 폴리아미드 66,
GTIN (EAN)	4008190135133	스크류
수량	20 ST	