



다양한 재질의 버스바와 관련 액세서리를 사용하여, 아주 작은 설치 공간에서 케이블을 연결할 수 있습니다. 응용 분야에 따라 전위를 수집, 분배 또는 소멸시킬 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

버전	버스바 (단자대), 은색, 높이: 12 mm, 깊이: 2 mm, 스틸
주문 번호	<a href="#">0280300000</a>
유형	ESCH 1 M
GTIN (EAN)	4008190143053
수량	10 M

ESCH 1 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	2 mm	깊이 (인치)	0.0787 inch
높이	12 mm	높이 (인치)	0.4724 inch
너비	1000 mm	폭 (인치)	39.37 inch
순중량	133.76 g		

온도

주변 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전류 24 A

일반

설치 권고 직접 장착 표면 마감 용융아연도금

자재 데이터

기본 재질 스틸 표면 마감 용융아연도금  
 컬러 코드 은색

추가 기술 데이터

설치 권고 직접 장착

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 유형 스크류 결선

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

## ESCH 1 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	BFSC M5X8 SCHLITZ	버전	
주문 번호	<a href="#">0296700000</a>	장착 스크류 (단자대), 5.00 mm, 스틸, 깊이: 8.5 mm, 너비: 8.5 mm, 높이: 8.5 mm	
GTIN (EAN)	4008190881764		
수량	100 ST		
유형	DKSUE NSCH/ESCH	버전	
주문 번호	<a href="#">0280100000</a>	조임 요소 (단자대), 은색, 높이: 12.5 mm, 너비: 10 mm, 스틸, 180 °C	
GTIN (EAN)	4008190036348		
수량	100 ST		

### 액세서리



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	SH 1	버전	
주문 번호	<a href="#">0299860000</a>	버스바 지원, 베이지색, 100 °C, 너비: 26 mm, V-2, 폴리아미드 66, 스크류	
GTIN (EAN)	4008190135133		
수량	20 ST		