

STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



그림과 유사

테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	액세서리, 소켓
주문 번호	0280600000
유형	STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5
GTIN (EAN)	4008190023188
수량	50 items

STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이 12 mm 깊이 (인치) 0.4724 inch
 순중량 1.1 g

온도

보관 온도 -25 °C...55 °C 주변 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재
 RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c
 REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

시스템 사양

버전 장착 레일용

일반

설치 권고 직접 장착 표면 마감 용융아연도금

자재 데이터

기본 재질 구리 - 아연 표면 마감 용융아연도금
 컬러 코드 회색

추가 기술 데이터

장착물 유형 스크류 설치 권고 직접 장착
 폭발 테스트 버전 아니요

크기

O.D. 5 mm 플러그인 깊이 7 mm

분류

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
 ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
 ECLASS 15.0 27-25-03-90