

## STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 제품 이미지



## 그림과 유사

테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

버전	액세서리, 소켓
주문 번호	<a href="#">0280600000</a>
유형	STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5
GTIN (EAN)	4008190023188
수량	50 items

## STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	12 mm	깊이 (인치)	0.4724 inch
순중량	1.1 g		

## 온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	----------------	-------	---------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

## 시스템 사양

버전	장착 레일용
----	--------

## 일반

설치 권고	직접 장착	표면 마감	용융아연도금
-------	-------	-------	--------

## 자재 데이터

기본 재질	구리 - 아연	표면 마감	용융아연도금
컬러 코드	회색		

## 추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요		

## 크기

O.D.	5 mm	플러그인 깊이	7 mm
------	------	---------	------

## 분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		