



그림과 유사

퓨즈 홀더 SIHA는 개퍼 단자대를 퓨즈 단자대로 신속 전환합니다. 개퍼 레버를 제거하고 퓨즈 유닛을 장착하기만 하면 됩니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	스크류 커버 캡 (단자대)
주문 번호	<a href="#">0282100000</a>
유형	SK G20/SAKS1
GTIN (EAN)	4008190004606
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 4.18 g

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...75 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전 기타

일반

설치 권고 직접 장착 작동 온도 범위, 최대 120 °C

자재 데이터

기본 재질 Wemid	컬러 코드 검정
UL 94 가연성 등급 V-0	

추가 기술 데이터

장착물 유형 스크류	설치 권고 직접 장착
폭발 테스트 버전 아니요	장착 유형 기타

분류

ETIM 8.0 EC002848	ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848	ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90	