

SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



SchT 5 S 그룹 태그 캐리어는 TS 32 장착 레일(G-레일) 또는 TS 35 장착 레일(탐헛 레일)에 직접 클립됩니다. 따라서 단자대와 단자대 종류와 관계 없이 단자대 스트립을 라벨링할 수 있습니다.

SchT 5 및 SchT 5 S는 ESO 5, STR 5 보호 스트립으로 부착됩니다.

SCHT 7은 클램핑 스크류에 쉽게 접근이 가능한 인레이 태그용 힌지 그룹 태그 캐리어입니다.

SchT 7은 ESO 7, STR 7 보호 스트립 또는 DEK 5로 부착됩니다.

인레이 태그 및 보호 스트립은 "액세서리" 아래에서 찾을 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	SCHT, 단자대 마커, 44.5 x 19.5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 검정
주문 번호	0292460000
유형	SCHT 5
GTIN (EAN)	4008190105440
수량	20 items

SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

높이	44.5 mm	높이 (인치)	1.752 inch
너비	19.5 mm	폭 (인치)	0.7677 inch
순중량	7.9 g		

온도

작동 온도 범위 -40...100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

인쇄 방향	수평 및 수직		
인쇄 유형	검은색		
너비	19.5 mm		
UL 94 가연성 등급	V-2		
작동 온도 범위, 최대	100 °C		
작동 온도 범위, 최소	-40 °C		
컬러 코드	검정		
할로겐	아니요		
기본 재질	폴리아미드 66		
인쇄 문자	없음		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	컴포넌트 부품	
조합당 마커 개수	1 Component part = Terminal marker		
작동 온도 범위	-40...100 °C		
응용 분야/제조사	Weidmueller		

커넥터 마커

피치(mm)(P) 5.00 mm

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

STR 투명 스트립



일반 주문 데이터

유형	STR 5 F.SCHT 5	버전	
주문 번호	0294000000	단자대 마커, 보호 캡, 40 x 16.5 mm, 투명	
GTIN (EAN)	4008 190099497		
수량	20 ST		

ESO 인서트 태그




일반 주문 데이터

유형	ESO 5 DIN A4 WS	버전	
주문 번호	1607710000	단자대 마커, 인서트 마커, 40 x 16.5 mm, 흰색	
GTIN (EAN)	4008 190206109		
수량	10 ST		
유형	ESO 5 DIN A4 GE	버전	
주문 번호	1631350000	단자대 마커, 인서트 마커, 40 x 16.5 mm, 노란색	
GTIN (EAN)	4008 190206208		
수량	10 ST		
유형	ESO 5 P DIN A4 WS	버전	
주문 번호	1670370000	단자대 마커, 인서트 마커, 40 x 16.5 mm, 흰색	
GTIN (EAN)	4008 190430696		
수량	10 ST		
유형	ESO 5 P DIN A4 GE	버전	
주문 번호	1670380000	단자대 마커, 인서트 마커, 40 x 16.5 mm, 노란색	
GTIN (EAN)	4008 190430702		
수량	10 ST		

액세서리

블랭크



ELS MultiCard 마커는 PrintJet, 플로터 또는 SMark 프린터로 인쇄할 수 있습니다. 특히 PrintJet AVANCED를 사용한 컬러 인쇄는 케이블 및 단자대 스트립의 눈에 띄는 식별 표시를 가능하게 해줍니다.
WKM 8/30 케이블 마커 또는 EM8/30 그룹-태그 캐리어용 ELS 6/30
SchT5S 그룹-태그 캐리어용 ELS 7/40
WKM 18/43 케이블 마커 또는 SchT5 그룹-태그 캐리어용 ELS 16/40
맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드몰러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	ELS 16/40 MC NE WS	버전	
주문 번호	1045620000		ELS, 인서트 마커, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4032248779611		
수량	40 ST		
유형	ELS 16/40 MC NE GE	버전	
주문 번호	1045630000		ELS, 인서트 마커, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4032248779628		
수량	40 ST		