

제품 이미지



스테인리스 스틸은 순도와 내식성이 높은 모든 유형의 스틸 (합금)을 총칭하는 용어입니다.

일반 주문 데이터

버전	단자대 레일, 액세서리, 스테인레스 스틸, 미처리, 너비: 2000 mm, 높이: 33 mm, 깊이: 15 mm
주문 번호	0293220000
유형	TS 32X15 2M/CRN
GTIN (EAN)	4032248014026
수량	20 M

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	15 mm	깊이 (인치)	0.5906 inch
높이	33 mm	높이 (인치)	1.2992 inch
너비	2000 mm	폭 (인치)	78.74 inch
순중량	612.33 g		

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	---------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음


장착 레일

설치 권고	직접 장착	
표준 규격	DIN EN 60715	
표면 마감	미처리	
두께	1.50 mm	
기본 재질	스테인레스 스틸	
단자대 레일의 길이	최소	0 mm
	공칭	2000 mm
	최대	2000 mm
사전 편칭된 장착 레일	아니요	
슬릿 폭		
구멍 공간, 중앙-중앙	0 mm	
슬릿 틈		
슬릿 길이		

분류

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

도면



액세서리

장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형	FKSC M5X8 D9/SW2.5	버전	
주문 번호	0295900000	SAK 시리즈, 육각 스크류, 스크류, 극 수:	1
GTIN (EAN)	4008190133337		
수량	50 ST		