

### 그림과 유사



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

### 일반 주문 데이터

버전	VPK(플라스틱 소재 블랭킹 플러그), 블랭킹 플러그, 피 색형, PG 9, 5 mm, IP65, 폴리아미드 6(PA6 - GF30)
주문 번호	<a href="#">0294760000</a>
유형	VP 9-K54
GTIN (EAN)	4008190105884
수량	100 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

높이	4.5 mm	높이 (인치)	0.1772 inch
길이	9.5 mm	길이 (인치)	0.374 inch
직경	15.2 mm	벽 두께, 최소	0.5 mm
벽 두께, 최대	4 mm	순중량	0.97 g

온도

작동 온도	-40 °C...100 °C
-------	-----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

헤드 직경	19.00 mm	GWDR 보호 등급	IP65
UL 94 가연성 등급	V-2	작동 온도 범위, 최대	100 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	할로겐	아니요
보호 등급	IP54	케이블 글랜드	PG
기본 재질	폴리아미드 6(PA6 - GF30)	실링 링 직경	15.20 mm
외부 스레드	PG 9	나사선 길이	5 mm

분류

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

도면

