

## VP 16-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블  
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고  
록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도  
포함되어 있습니다.

## 일반 주문 데이터

버전	VPMS(황동 소재 블랭킹 플러그), 블랭킹 플러그, 펴새형, PG 16, 6 mm, 황동, 니켈 도금
주문 번호	<a href="#">0295000000</a>
유형	VP 16-MS65
GTIN (EAN)	4008190001032
수량	100 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2024-08-31T00:00:00+02:00
대체용 제품	<a href="#">VP 16-K54</a>

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

높이	9 mm	높이 (인치)	0.3543 inch
길이	9 mm	길이 (인치)	0.3543 inch
직경	26 mm	벽 두께, 최소	0.5 mm
벽 두께, 최대	5 mm	순중량	10.55 g

## 온도

작동 온도	-40 °C...100 °C
-------	-----------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

## 일반 정보

헤드 직경	26.00 mm	O-링	NBR
실리콘	아니요	작동 온도 범위, 최대	100 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	할로겐	아니요
보호 등급	IP68 - 5 bar(30분)	케이블 글랜드	PG
기본 재질	황동, 니켈 도금	실링 링 직경	22.50 mm
실링	NBR	외부 스레드	PG 16
나사선 길이	6 mm		

## 분류

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

VP 16-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

