

**FKSC M5X8 D9/SW2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	SAK 시리즈, 육각 스크류, 스크류, 극 수: 1
주문 번호	<a href="#">0295900000</a>
유형	FKSC M5X8 D9/SW2.5
GTIN (EAN)	4008190133337
수량	50 items

**FKSC M5X8 D9/SW2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	7 mm	깊이 (인치)	0.2756 inch
높이	8 mm	높이 (인치)	0.315 inch
너비	8 mm	폭 (인치)	0.315 inch
순중량	1.16 g		

온도

보관 온도: -25 °C...55 °C      주변 온도: -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전: 스크류

일반

극 수	1	설치 권고	직접 장착
표면 마감	기타		

자재 데이터

기본 재질	스틸	표면 마감	기타
컬러 코드	회색		

추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요		

크기

나사선 메트릭 크기, 외부: 5.00 mm

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

