

## AD 3 SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 제품 이미지



플래시 기호가 있는 경고 커버는 사람과 기계에 더  
높은 안전을 제공합니다. 응용 분야 내에서 외부 전압을  
표시해야 하는 경우에 사용됩니다.

## 일반 주문 데이터

버전	단자대 커버, 노란색, PVC, 높이: 24 mm, 너비: 18 mm, 깊이: 1 mm, V-2
주문 번호	<a href="#">0297900000</a>
유형	AD 3 SAK2.5
GTIN (EAN)	4008190038229
수량	50 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용 가능 기간	2026-06-30T00:00:00+02:00

## AD 3 SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	1 mm	깊이 (인치)	0.0394 inch
높이	24 mm	높이 (인치)	0.9449 inch
너비	18 mm	폭 (인치)	0.7087 inch
순중량	0.53 g		

## 온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 시스템 사양

버전	끌 및 중간 플레이트
----	-------------

## 일반

설치 권고	직접 장착
-------	-------

## 자재 데이터

기본 재질	PVC	컬러 코드	노란색
UL 94 가연성 등급	V-2		

## 추가 기술 데이터

스냅온	아니요	설치 권고	직접 장착
-----	-----	-------	-------

## 분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

## AD 3 SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	BFSC M3X22 PA/RT	버전
주문 번호	<a href="#">0128900000</a>	장착 스크류 (단자대), 3.00 mm, 폴리아미드 66, 깊이: 4.8 mm, 너비: 4.8 mm, 높이: 22 mm
GTIN (EAN)	4008190084158	
수량	100 ST	
유형	BFSC M2.5X18 PA/RT	버전
주문 번호	<a href="#">0303300000</a>	장착 스크류 (단자대), 2.50 mm, 폴리아미드 66, 깊이: 3.8 mm, 너비: 4.5 mm, 높이: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190040673	
수량	100 ST	