

SH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	버스바 지원, 베이지색, 100 °C, 너비: 26 mm, V-2, 폴리아미드 66, 스크류
주문 번호	0299860000
유형	SH 1
GTIN (EAN)	4008190135133
수량	20 items

SH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	24 mm	깊이 (인치)	0.9449 inch
높이	24.5 mm	높이 (인치)	0.9646 inch
너비	26 mm	폭 (인치)	1.0236 inch
순중량	2 g		

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
연속 작동 온도, 최대	100 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반

극 수	1	설치 권고	직접 장착
작동 온도 범위, 최대	100 °C	표면 마감	기타 모두

자재 데이터

기본 재질	폴리아미드 66	표면 마감	기타 모두
컬러 코드	베이지색	UL 94 가연성 등급	V-2

추가 기술 데이터

설치 권고	직접 장착	장착 유형	스크류
-------	-------	-------	-----

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 유형	기타
-------	----

분류

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		