

TS 20/CX10 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



스틸 DIN 레일은 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 금속 DIN 레일 중 스테인리스 스틸과 유사한 가장 낮은 단락 보호 기능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 단자대 레일, 액세서리, 스틸, 용융아연도금, 너비: 2000 mm, 높이: 10 mm, 깊이: 10 mm |
| 주문 번호 | 031640000 |
| 유형 | TS 20/CX10 2M/ST/ZN |
| GTIN (EAN) | 4032248017331 |
| 수량 | 40 M |

TS 20/CX10 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 10 mm | 깊이 (인치) | 0.3937 inch |
| 높이 | 10 mm | 높이 (인치) | 0.3937 inch |
| 너비 | 2000 mm | 폭 (인치) | 78.74 inch |
| 순중량 | 404.8 g | | |

온도

주변 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수


RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

장착 레일

| | | |
|--------------|--------------|---------|
| 설치 권고 | 직접 장착 | |
| 표준 규격 | DIN EN 60715 | |
| 표면 마감 | 용융아연도금 | |
| 두께 | 1.50 mm | |
| 기본 재질 | 스틸 | |
| 단자대 레일의 길이 | 최소 | 0 mm |
| | 공칭 | 2000 mm |
| | 최대 | 2000 mm |
| 사전 편칭된 장착 레일 | 아니요 | |
| 슬릿 폭 | | |
| 슬릿 틈 | | |
| 슬릿 길이 | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |



TS 20/CX10 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|--|
| 유형 | FKSC M5X8 D9/SW2.5 | 버전 | |
| 주문 번호 | 0295900000 | SAK 시리즈, 육각 스크류, 스크류, 극 수: 1 | |
| GTIN (EAN) | 4008190133337 | | |
| 수량 | 50 ST | | |