



터치 보호를 위한 바이드물러의 시스템은 캐비닛의 안전성을 향상시킵니다. 작동 또는 고장으로 인해 충전부와 우발적으로 접촉하여 발생하는 감전으로부터 보호합니다.

일반 주문 데이터

버전	단자대 커버, 베이지색, PA 66, 높이: 156 mm, 너비: 30 mm, 깊이: 74 mm, V-2
주문 번호	0326760000
유형	AH 32 SAKG32
GTIN (EAN)	4008 190064976
수량	5 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	74 mm	깊이 (인치)	2.9134 inch
높이	156 mm	높이 (인치)	6.1417 inch
너비	30 mm	폭 (인치)	1.1811 inch
순중량	64.2 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...55 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	커버 후드
----	-------

일반

설치 권고	직접 장착
-------	-------

자재 데이터

기본 재질	PA 66	컬러 코드	베이지색
UL 94 가연성 등급	V-2		

추가 기술 데이터

스냅온	예	설치 권고	직접 장착
-----	---	-------	-------

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		