



분리 레버가 통합된 단자대와 달리, 당사의 분리 플러그는 단자대 및 각 응용 분야에서 완전히 분리하거나 제거할 수 있으며, 표준 분리기에 대한 유연한 대체 솔루션을 제공합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 회색, 47 A, 극 수: 3, 피치 (mm)(P): 24.00, 절연: 아니요, 너비: 58 mm
주문 번호	<a href="#">0328 100000</a>
유형	QL 3 SAKS4
GTIN (EAN)	4008 190097639
수량	20 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2026-09-29T00:00:00+02:00

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	4 mm	깊이 (인치)	0.1575 inch
높이	10 mm	높이 (인치)	0.3937 inch
너비	58 mm	폭 (인치)	2.2835 inch
순중량	17.28 g		

온도

보관 온도: -25 °C...55 °C      주변 온도: -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전압: 400 V      정격 전류: 47 A

시스템 사양

버전: 점프바 링크용

일반

극 수: 3      설치 권고: 직접 장착

자재 데이터

기본 재질: 구리      컬러 코드: 회색

추가 기술 데이터

장착물 유형: 스크류      설치 권고: 직접 장착  
 폭발 테스트 버전: 아니요

크기

피치(mm)(P): 24.00 mm

분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

### 액세서리

#### 장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보관을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	BFSC M4X9T	버전	
주문 번호	<a href="#">0103300000</a>	장착 스크류 (단자대), 4.00 mm, 스틸, 깊이: 7 mm, 너비: 7 mm, 높이: 9 mm	
GTIN (EAN)	4008190023348		
수량	100 ST		
유형	SS M4 D 128-A 4	버전	
주문 번호	<a href="#">0136400000</a>	록 와셔, 구리	
GTIN (EAN)	4008190118143		
수량	100 ST		