



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 점접 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 회색, 47 A, 극 수: 3, 피치 (mm)(P): 24.00, 절연: 아니요, 너비: 58 mm
주문 번호	0328100000
유형	QL 3 SAKS4
GTIN (EAN)	4008190097639
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	4 mm	깊이 (인치)	0.1575 inch
높이	10 mm	높이 (인치)	0.3937 inch
너비	58 mm	폭 (인치)	2.2835 inch
순중량	17.28 g		

온도

보관 온도 -25 °C...55 °C 주변 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전류 47 A

시스템 사양

버전 점프바 링크용

일반

극 수 3 설치 권고 직접 장착

자재 데이터

기본 재질 구리 컬러 코드 회색

추가 기술 데이터

장착물 유형 스크류 설치 권고 직접 장착
 폭발 테스트 버전 아니요

크기

피치(mm)(P) 24.00 mm

분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

QL 3 SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보관을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형	BFSC M4X9T	버전	
주문 번호	0103300000	장착 스크류 (단자대), 4.00 mm, 스틸, 깊이: 7 mm, 너비: 7 mm, 높이: 9 mm	
GTIN (EAN)	4008190023348		
수량	100 ST		
유형	SS M4 D 128-A 4	버전	
주문 번호	0136400000	록 와셔, 구리	
GTIN (EAN)	4008190118143		
수량	100 ST		