

BS 25 O.IH SAKT1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지

전류 및 전압 변압기 배선 스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당사의 개펴 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고 정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를 생성할 수 있도록 지원합니다.

일반 주문 데이터

버전	장착 스크류 (단자대), 3.00 mm, 황동, 깊이: 28.7 mm, 너비: 5.5 mm, 높이: 5.5 mm
주문 번호	<u>0334700000</u>
유형	BS 25 O.IH SAKT1
GTIN (EAN)	4008190118839
수량	50 items

카탈로그 상태 / 도면 1

BS 25 O.IH SAKT1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

응언					
ROHS	天人				
		<u>준수</u>			
치수 및 중량					
7101	28.7 mm	7101 (01÷1)	1 1200 in ab		
깊이 높이	5.5 mm	깊이 (인치) 높이 (인치)	1.1299 inch 0.2165 inch		
료이 너비	5.5 mm	표이 (한지) 폭 (인치)	0.2165 inch		
_{디미} 직경	5.5 mm	 순중량	1.7 g		
	0.0 111111	£00	1.7 g		
온도			<u> </u>		
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C		
환경 제품 규정 준수			'		
a uo 조스 사람	7 A AI O 7 TI				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재				
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	-7-b 2f-f-00b -7-4			
SCIP	сартауза-285а-4сс9-	cabfa93a-285a-4cc9-a7cb-2fefa00bc7a4			
시스템 사양					
버전	점프바 링크용				
일반			<u> </u>		
설치 권고	직접 장착				
자재 데이터					
기본 재질	황동	물러 코드 컬러 코드	베이지색		
 추가 기술 데이터					
	エリアリ エレデレ	지원으리	A 7.2		
설치 권고	직접 장착	장착 유형	<u>스크류</u>		
크기					
직경	5.5 mm	나사선 메트릭 크기, 외부	3.00 mm		
분류					
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002848		
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92		
			2, 200000		
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-90 27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90		

카탈로그 상태 / 도면 2