

BS 25 O.IH SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

제품 이미지



전류 및 전압 변압기 배선
 스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당사의
 개폐 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고
 정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를
 생성할 수 있도록 지원합니다.

일반 주문 데이터

버전	장착 스크류 (단자대), 3.00 mm, 황동, 깊이: 28.7 mm, 너비: 5.5 mm, 높이: 5.5 mm
주문 번호	033470000
유형	BS 25 O.IH SAKT1
GTIN (EAN)	4008190118839
수량	50 items

BS 25 O.IH SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	28.7 mm	깊이 (인치)	1.1299 inch
높이	5.5 mm	높이 (인치)	0.2165 inch
너비	5.5 mm	폭 (인치)	0.2165 inch
직경	5.5 mm	순중량	1.7 g

온도

보관 온도 -25 °C...55 °C 주변 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cabfa93a-285a-4cc9-a7cb-2fefa00bc7a4

시스템 사양

버전 점프바 링크용

일반

설치 권고 직접 장착

자재 데이터

기본 재질 황동 컬러 코드 베이지색

추가 기술 데이터

설치 권고 직접 장착 장착 유형 스크류

크기

직경 5.5 mm 나사선 메트릭 크기, 외부 3.00 mm

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		