

BS 25 IH/SW SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	장착 스크류 (단자대), 3.00 mm, 스틸, 황동, 깊이: 28.7 mm, 너비: 5.5 mm, 높이: 5.5 mm
주문 번호	0335200000
유형	BS 25 IH/SW SAKT1
GTIN (EAN)	4008190114039
수량	50 items

BS 25 IH/SW SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	28.7 mm	깊이 (인치)	1.1299 inch
높이	5.5 mm	높이 (인치)	0.2165 inch
너비	5.5 mm	폭 (인치)	0.2165 inch
직경	3 mm	순중량	1.74 g

온도

보관 온도: -25 °C...55 °C 주변 온도: -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cabfa93a-285a-4cc9-a7cb-2fefa00bc7a4

시스템 사양

버전: 점프바 링크용

일반

설치 권고: 직접 장착

자재 데이터

기본 재질: 스틸, 황동 컬러 코드: 검정

추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요	장착 유형	스크류

크기

직경: 3 mm 나사선 메트릭 크기, 외부: 3.00 mm

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		