

BS 25 IH/GR SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	장착 스크류 (단자대), 3.00 mm, 스틸, 황동, 깊이: 28.7 mm, 너비: 5.5 mm, 높이: 5.5 mm
주문 번호	0335300000
유형	BS 25 IH/GR SAKT1
GTIN (EAN)	4008190136864
수량	50 items

BS 25 IH/GR SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	28.7 mm	깊이 (인치)	1.1299 inch
높이	5.5 mm	높이 (인치)	0.2165 inch
너비	5.5 mm	폭 (인치)	0.2165 inch
직경	3 mm	순중량	1.84 g

온도

보관 온도 -25 °C...55 °C 주변 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전 점프바 링크용

일반

설치 권고 직접 장착

자재 데이터

기본 재질 스틸, 황동 컬러 코드 회색

추가 기술 데이터

장착물 유형 스크류 설치 권고 직접 장착
 폭발 테스트 버전 아니요 장착 유형 스크류

크기

직경 3 mm 나사선 메트릭 크기, 외부 3.00 mm

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		