

BS 25 IH/BL SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지**전류 및 전압 변압기 배선**

스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당시의
개폐 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고
정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를
생성할 수 있도록 지원합니다.

일반 주문 데이터

버전	장착 스크류 (단자대), 3.00 mm, 스틸, 활동, 깊이: 28.7 mm, 너비: 5.5 mm, 높이: 5.5 mm
주문 번호	0335400000
유형	BS 25 IH/BL SAKT1
GTIN (EAN)	4008190086879
수량	50 items

BS 25 IH/BL SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	28.7 mm	깊이 (인치)	1.1299 inch
높이	5.5 mm	높이 (인치)	0.2165 inch
너비	5.5 mm	폭 (인치)	0.2165 inch
직경	3 mm	순중량	1.76 g

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	----------------	-------	---------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cabfa93a-285a-4cc9-a7cb-2fefaf00bc7a4

시스템 사양

버전	점프바 링크용
----	---------

일반

설치 권고	직접 장착
-------	-------

자재 데이터

기본 재질	스틸, 황동	컬러 코드	파란색
-------	--------	-------	-----

추가 기술 데이터

설치 권고	직접 장착	장착 유형	스크류
-------	-------	-------	-----

크기

직경	3 mm	나사선 메트릭 크기, 외부	3.00 mm
----	------	----------------	---------

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		