WSK 12, LEER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

Weidmüller 도체 및 케이블 마커 제품들은 가장 다양한 용도의 솔루션을 제공합니다. 그 용도는 협소한 도체에서 큰 외경의 케이블에 이르기까지 다양합니다. 해당 제품들은 개별 태그, 투명 슬리브, 수축 끼워 맞춤 슬리브 및 마커가 있는 결합 시스템이며, 케이블 타이를 사용하여 고정할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	CableLine, 정렬 박스, 250 x 185 mm, 투명
주문 번호	<u>0335900000</u>
유형	WSK 12 , LEER
GTIN (EAN)	4008190006259
수량	1 items



WSK 12, LEER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	40 mm	깊이 (인치)	1.5748 inch
높이	250 mm	높이 (인치)	9.8425 inch
너비	185 mm	 폭 (인치)	7.2835 inch
 순중량	360 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

너비	185 mm	컬러 코드	투명
할로겐	예	 기본 재질	폴리스티렌
권장 사업	프로세스 기계		

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	예	

분류

ETIM 7.0	EC003616	ETIM 8.0	EC003616
ETIM 9.0	EC003616	ETIM 10.0	EC003616
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18
ECLASS 14.0	27-40-02-18	ECLASS 15.0	27-40-02-18

카탈로그 상태 / 도면 2