



분리 레버가 통합된 단자대와 달리, 당사의 분리 플러그는 단자대 및 각 응용 분야에서 완전히 분리하거나 제거할 수 있으며, 표준 분리기에 대한 유연한 대체 솔루션을 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 점프바 (단자대), 스크류, 회색, 36 A, 극 수: 10, 피치 (mm)(P): 6.00, 절연: 아니요, 너비: 63.5 mm |
| 주문 번호 | 0338200000 |
| 유형 | QL 10 SAK4 |
| GTIN (EAN) | 4008190107413 |
| 수량 | 20 items |

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 0.6 mm | 깊이 (인치) | 0.0236 inch |
| 높이 | 6 mm | 높이 (인치) | 0.2362 inch |
| 너비 | 63.5 mm | 폭 (인치) | 2.5 inch |
| 순중량 | 0 g | | |

온도

보관 온도: -25 °C...55 °C 주변 온도: -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전류: 36 A

시스템 사양

버전: 점프바 링크용

일반

극 수: 10 설치 권고: 직접 장착

자재 데이터

기본 재질: 구리 컬러 코드: 회색

추가 기술 데이터

장착물 유형: 스크류 설치 권고: 직접 장착
 폭발 테스트 버전: 아니요

크기

피치(mm)(P): 6.00 mm

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

액세서리

점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크류형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------|--|
| 유형 | KISC M3X20.5/10 EK4 | 버전 | |
| 주문 번호 | 0303000000 | 클램프 요크, 고정 스크류, 스틸 | |
| GTIN (EAN) | 4008190163686 | | |
| 수량 | 100 ST | | |